

# CRISTALI, II/III & IV

ZUURBEHANDELINGEN VAN DBI

**De traditionele zuren geven het glas een zacht en sensuele warmte en staan garant voor schitterende, exclusieve creaties. Drie tonen voor een uniek resultaat.**

CRISTALI, de zachtheid van velours.  
CRISTALI/II/III, de sensualiteit van satijn.  
CRISTALI/IV, de diafane exclusiviteit.

**Bij aanvang van deze drie behandelingen zijn er tal van gepersonaliseerde varianten mogelijk voor een contrastrijk en prestigieus resultaat.**

## Beschrijving

De CRISTALI, II/III en IV-behandelingen wijzigen het aspect van het glas en zorgen voor een transparant en zijdezacht effect.

## Toepassingen

Het glas dat behandeld werd met CRISTALI, II/III, IV geeft uw persoonlijke creatie een zachte, intieme en elegante sfeer in de inrichting van residentiële of professionele ruimtes.

Glas dat behandeld werd met CRISTALI, II/III of IV kent tal van toepassingen:

- deuren, ramen en scheidingswanden;
- muurbekleding;
- wanden van douchecabines;
- meubels, balies, tafel- en bureaubladen, kastdeuren;
- traptreden, vloertegels.

## Voordelen

### Personalisatie

De CRISTALI, II/III en IV-zuurbehandelingen mogen volledig gepersonaliseerd worden. Deze bewerkingen bieden tal van mogelijkheden waardoor de toepassing in perfecte harmonie kan zijn met de omgeving:

- spelen met afwisselende transparante en lichtdoorlatende effecten;


- gebruik van verschillende zuurtonen met of zonder klare uitsparing;
- realisatie van logo's, tekeningen of motieven naar keuze;
- combinatie met andere oppervlaktebehandelingen (zoals kleur) die bij DBI worden uitgevoerd.

### Esthetiek en licht

Het CRISTALI, II/III en IV-bewerkt glas creëert een geraffineerd esthetisch aspect terwijl de lichtdoorbaarheid gegarandeerd blijft en er niet geraakt wordt aan de intimiteit van de omgeving.

### Onderhoudsvriendelijk

Het CRISTALI, II/III en IV-bewerkt glas bezit de specifieke eigenschap zeer gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden, beduidend meer dan ander glas materingstechnieken.



## Gamma

De CRISTALI, II/III en IV-zuurbehandelingen van DBI worden enkel op maat gerealiseerd.

DBI biedt drie uniforme zuurtonen, van de meest witte toon (CRISTALI) tot de meest transparante (CRISTALI/IV). Deze tonen mogen op eenzelfde glas gecombineerd worden om het gekozen motief te creëren. De zuurbe-

handeling mogen ook uitgevoerd worden op de twee zijden van het glas.

Er bestaan ook twee fijnegekorrelde zuurtonen: de CRISTALV (glanzend) en de CRISTALVI (mat).

### Motieven en tekeningen

Er is een catalogus met motieven en tekeningen beschikbaar, maar de klanten mogen ook eigen illustraties voorstellen.

## Het glas als drager

De gepersonaliseerde zuurbehandelingen kunnen op de meeste, al dan niet gerodeerd, glassoorten worden toegepast:

- klaar glas;
- extra klaar glas;
- getint glas;
- bedrukt glas (behandeling op de gladde zijde);
- gelakt glas;
- heldere en gekleurde spiegel;
- gelaagd glas;
- gehard glas;
- isolatieglas.

## Maten en dikten

Er is geen beperking op de beschikbare maten en dikten voor de zuurbewerking, maar het gebruikte glassubstraat zal wel zijn eigen beperkingen hebben.

## Transformatie

Na behandeling met het CRISTALI, II/III of IV-zuur kan het glas gerodeerd, gehard, gelaagd (de satijnachtige zijde mag niet in contact komen met de PVB) of gebold worden. Indien het geassembleerd wordt in isolatieglas, dan wordt de behandelde zijde bij voorkeur op zijde 4 (aan de binnenzijde van de ruimte) geplaatst. Wanneer het motief ter hoogte van de afdichting van de isolerende beglazing bevindt dan mag de zuurbehandeling niet geplaatst worden in de tussenruimte (zijde 2 of 3).